

Garant**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 50/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215715 50/5
GTIN	4045197410610
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	AP.. 16..
Wendeplattenschrauben-Set	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
Schneiden-Ø D _c	50 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	mit Bohrung

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219812
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0