



Eckfräser 90° mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten ZD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	220800 25/2
GTIN	4059782502024
Artikelklasse	28R

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit Zylinderschaft sind mit $G = 6,3$ bei 30000 U/min gewuchtet. Aufsteckfräser und Fräser mit modularer Schnittstelle müssen zusammen mit der Aufnahme vor der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung gewuchtet werden. Die Konstruktion erlaubt die Aufnahme aller Radius-Wendepplatten bis $r_e=6,0\text{mm}$ ohne Modifikation des Trägers und ohne Längskorrektur.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	131 mm
Wendepplattenschraube	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Auskraglänge L_1	75 mm
Schaft-Ø D_s , h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	ZD.. 16M5
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{max}}$	16 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	48 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	15,5 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	4 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	34 mm

Rampingwinkel α_{\max}	9,17 Grad
$\varnothing D_3$	9 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229900
---------------	--------