



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 060204 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	HQ

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen