



## Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	220806 25/2
GTIN	2050002058323
Artikelklasse	28R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fräskörper mit Zylinderschaft sind mit  $G = 6,3$  bei 30000 U/min gewuchtet. Aufsteckfräser und Fräser mit modularer Schnittstelle müssen zusammen mit der Aufnahme vor der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung gewuchtet werden. Die Konstruktion erlaubt die Aufnahme aller Radius-Wendeplatten bis  $r_e=6,0\text{mm}$  ohne Modifikation des Trägers und ohne Längenkorrektur.

### Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	ZD.. 16M5
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{max}}$	16 mm
Wendeplattenschraube	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Aufnahmegewinde M	M12
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	50 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampingwinkel $\alpha_{\text{max}}$	9,17 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\text{max}}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	4 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	15,5 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Rampling
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Spannschraube	229900
---------------	--------