

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Spanbrecher	AM
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen