

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CB7010****Bestelldaten**

Bestellnummer	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 09T304 CB7010 Sorte: CB7010

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Nebenanwendung	M
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	70 - 180 m/min

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 240 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	CB7010
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen