Garant

Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0702 MO, für Kopier- und Planfräser, HB735, Typ: UNI

Bestelldaten

Bestellnummer	212224 UNI
GTIN	4045197601919
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:
Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.
Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,3×D / a_{pmax} = 1,5 mm.
ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHX 0702 MO
Typ: UNI

Technische Beschreibung

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 0702 MO
Schneidstoff	HM
Sorte	HB735
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	255 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	bedingt geeignet	160 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	180 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		