

Garant
Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215800 32/5
GTIN	4045197133199
Artikelklasse	210

Beschreibung
Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Materialien.

- Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	32 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Auskraglänge L ₁	54 mm
Gesamtlänge L _{ges}	110 mm
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Rampinglänge L für α _{max}	26,85 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	61 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,53 Grad
$\varnothing D_3$	29 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2