

**Garant**

**Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 63/8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215850 63/8
GTIN	4045197221797
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Bohrung zum Aufschrauben.

**Verwendung:**

**Universeller Einsatz in allen Materialien.**

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..

Schneiden-Ø $D_c$	63 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Rampingwinkel $\alpha_{max}$	0,25 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{max}$	57,85 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{min}$	123 mm
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{max}$	124 mm
Ø $D_3$	60 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP