



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA525



Bestelldaten

Bestellnummer	260092 CA525
GTIN	4960664678976
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 060204 CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Spanbrecher	HQ
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen