

Garant
DN.G 150608, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	250762 HB7415
GTIN	4045197663498
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DN.G 150608 HB7415 Sorte: HB7415
 Spanbrecher: TIM
 Toleranz: M
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,25 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Hauptanwendung	S
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	TIM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen