



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



### Bestelldaten

Bestellnummer	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CC.T 09T304 CA6525 Sorte: CA6525

Spanbrecher: MQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 140 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	MQ
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen