

**Garant**
**Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 24,7/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215870 24,7/4
GTIN	4045197193063
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Verwendung:**

Universeller Einsatz in allen Werkstoffen und zum Nutenfräsen.

**Hinweis:**

Aufnahmen für Fräser mit Gewinde siehe Katalog Teil 3.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	24,7 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	35 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003
Aufnahmegewinde M	M12
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	47,4 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,73 Grad
Ramplinglänge L für $\alpha_{\max}$	19,55 mm
$\varnothing D_3$	21,7 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814