

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260142 HB7020
GTIN	4045197698834
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 060204 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen