



## Akku-Spezialschrauber, Typ: C12RAD



### Bestelldaten

Bestellnummer	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### MILWAUKEE – Akku-Winkelbohrschrauber und Ratschenschrauber

- REDLINK™ Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, R-/L-Lauf und Überlastungsschutz.
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.

Leichte und handliche Kompakt-Winkelbohrschrauber für schwer zugängliche Stellen, sehr kompakt – **nur 95 mm Eckmaß**. Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, FIXTEC-Schnellspannfutter. Rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment.

#### Vorteil:

Sehr kompakt, nur 95 mm Eckmaß.

#### Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814 und Nr. 073839.

### Technische Beschreibung

Akkukapazität	2 Ah
Bauform	Winkelbohrschrauber
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	25 mm
Herstellerbezeichnung	C12RAD-202B
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,1 kg
Werkzeugaufnahme	Ø 1,0 – 10 mm
Akkuspannung	12 V
maximales Drehmoment hart	12 Nm
typische Verwendung	Medium
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Holz
Produktart	Schrauber

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12