



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA525



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260091 CA525 |
| GTIN | 4960664678969 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

CC.T 060202 CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 80 - 330 m/min |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Spanbrecher | HQ |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Vorschub f | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Hauptanwendung | P |
| Sorte | CA525 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 060202 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |