



## KOMET KUB Centron® Bohrkronen für Wendeschneidplatten WOEX, Ø DC: 55mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236650 55
GTIN	4047109081680
Artikelklasse	24L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Prozesssicher bis 8 (9)×D.
- Zentrierung durch Zentrierspitze und Führungsstollen.
- Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkronen.
- Ø der Führungsstollen ist abgestimmt auf Wendeschneidplatte mit 0,4 mm Eckenradien. Bei Durchgangsbohrungen kann der Ø des Führungsstollens mit Unterlegfolien abgestimmt werden.

#### Verwendung:

- Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
- Mit Zentrierspitze Nr. 236655 – 236657.
- Mit Wendeschneidplatte Nr. 236740 – 237080.

#### Passend für:

Grundkörper Nr. 236652 – 236654.

#### Lieferumfang:

Bohrkronen inklusive Führungsstollen (Ersatzführungsstollen Nr. 236658).

Ab Ø 65 mm mit Wendeschneidplatten-Einsätzen (Wendeschneidplatten-Einsatz außen +1 mm im Ø einstellbar).

### Technische Beschreibung

Schraube für Grundkörper	239655 20IP2
Grundkörper-Größe	55
Zentrierspitze-Größe	46
Anzahl Schneiden Z	1
Wendeplattenschrauben-Set	239655 15IP (6,3 Nm)
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 080404
Serie	KUB Centron®
Nenn-Ø D	55
Bohrverwendung	Zentrierbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

KOMET® Grundkörper Ø DC 55 mm	236652 55
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 15IP	239655 15IP
KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS Typ 46	236655 46
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 20IP2	239655 20IP2
KOMET® Grundkörper Ø DC 55 mm	236654 55
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
KOMET® Grundkörper Ø DC 55 mm	236653 55
KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS Typ 46	236656 46
KOMET KUB Centron® Zentrierspitze Hartmetall Typ 46	236657 46

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600  
cN·m

---

659906 1600

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600  
cN·m

---

659957 1600