



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	251754 CA510
GTIN	4960664700073
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VNMG 160408 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PQ

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 180 - 590 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 590 m/min
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	PQ
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen