

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VN.G 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7305****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HU7305
GTIN	4045197665096
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VN.G 160408 HU7305 Sorte: HU7305  
Spanbrecher: AM  
Toleranz: G  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	AM
Vorschub $f$	0,1 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Sorte	HU7305
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNGG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen