



Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	251752 CA510
GTIN	4960664700066
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 590 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	PQ
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen