



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	260196 CA510
GTIN	4960664696505
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 09T304 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	GK
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 450 m/min

Hauptanwendung	P
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen