

Garant
**eco-Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/08 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251904 16/08
GTIN	4045197651129
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 1620X08

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0804..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 81 mm

Unterlegplatte: 259031 19

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 3
Plattengröße	8 mm
ISO-Code Halter	PWLNR/L 1620X08
Schaftgröße	16 mm

Kniehebelschraube	259018 3
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Unterlegplatte	259031 19
Feder	259046 1
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Kopflänge L ₁	34 mm
Gesamtlänge L	81 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel-Schraube Typ 3	259018 3
Feder Typ 1	259046 1
Unterlegplatte Typ 19	259031 19
Kniehebel Typ 3	259015 3