

Garant**Aluminium-Eckfräser ZDHT 150508FR-F10, für Wendeschneidplatten ZD., HB7810, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Technische Beschreibung

Sorte	HB7805
Vorschub f_z pro Zahn	0,1 - 0,25 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZDHT 150508FR-F10
Sorte	HB7805
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	5,56 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	2000 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	1400 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		