

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310**

Bestelldaten

Bestellnummer	260160 HU7310
GTIN	4045197668554
Artikelklasse	21G

Beschreibung

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen