


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310**

Bestelldaten

Bestellnummer	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Spanbrecher	AM
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen