



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA525



### Bestelldaten

Bestellnummer	260190 CA525
GTIN	4960664678983
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	GK
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen