


**DNMG 150612, Sorte: CA510**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250893 CA510
GTIN	4960664698370
Artikelklasse	25E

**Beschreibung**

DNMG 150612 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: PH

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 450 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	1 - 5 mm
Vorschub $f$	0,25 - 0,8 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Spanbrecher	PH
Hauptanwendung	P
Sorte	CA510

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen