

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CB7010****Bestelldaten**

Bestellnummer	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T302 CB7010 Sorte: CB7010

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 240 m/min
Nebenanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	70 - 180 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	SM
Sorte	CB7010
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen