




KNUX 160405L Set 10-teilig, Sorte: HBX130



Bestelldaten

Bestellnummer	251052 HBX130
GTIN	4045197663818
Artikelklasse	22D

Beschreibung

KNUX 160405L Set 10-teilig HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Spanleitstufe: 2,2 mm

Schnitttiefe a_p : 1 - 5 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Spanleitstufe	2,2 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,5 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 5 mm
Vorschub f	0,2 - 0,7 mm/U
Sorte	HBX130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen