



KNUX 160405L Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

Bestellnummer	251092 HBX020
GTIN	4045197664037
Artikelklasse	22D

Beschreibung

KNUX 160405L Set 10-teilig HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PG

Spanleitstufe: 3,2 mm

Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

Vorschub f : 0,2 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,2 - 0,7 mm/U
Spanbrecher	PG
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Eckenradius	0,5 mm
Spanleitstufe	3,2 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HBX020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen