



## KNUX 160410R Set 10-teilig, Sorte: HBX020



### Bestelldaten

Bestellnummer	251096 HBX020
GTIN	4045197664075
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

KNUX 160410R Set 10-teilig HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PG

Spanleitstufe: 3,2 mm

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 6 mm

Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	1 - 6 mm
Eckenradius	1 mm
Spanleitstufe	3,2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PG
Vorschub $f$	0,2 - 0,7 mm/U
Sorte	HBX020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410R
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen