

**Garant****Klemmdrehhalter CKJNR 93°, für Wendeschneidplatten KNUX., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Feder-Set	259044 3
Kopflänge L <sub>1</sub>	32 mm
Plattengröße	16 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	KNUX 1604.. R/L
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Schraube für Pratze	259021 3
Unterlegplatte	259031 4
Pratze	259038 16
Feder	259046 3
ISO-Code Halter	CKJNR/L 2525M16
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 3	259044 3
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Feder Typ 3	259046 3
Unterlegplatte Typ 4	259031 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Schraube für Spannpratze Typ 3	259021 3
Spannpratze Typ 16	259038 16
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600