

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. MWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	27 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Plattengröße	8 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	50 mm
Schrauben-Set	259023 3
Unterlegplatte	259031 41
ISO-Code Halter	A40T MWLNR/L08
Stift	259049 5
Spannpratze	259038 12
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe $L_2$	38,5 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Spannpratze Typ 12	259038 12
Schrauben-Set10-teilig Typ 3	259023 3
Stift Typ 5	259049 5
Unterlegplatte Typ 41	259031 41
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500