

**Garant****VN.G 160408, Sorte: HB7415**

## Bestelldaten

Bestellnummer	251804 HB7415
GTIN	4045197665072
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

VN.G 160408 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	TIM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,1 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 70 m/min
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen