

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. MWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/08mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	27 mm
Stift	259049 5
Schrauben-Set	259023 3
Spannpratze	259038 12
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Plattengröße	8 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
ISO-Code Halter	A40T MWLNR/L08
Unterlegplatte	259031 41
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	38,5 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Stift Typ 5	259049 5
Schrauben-Set10-teilig Typ 3	259023 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Spannpratze Typ 12	259038 12
Unterlegplatte Typ 41	259031 41
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500