

Garant
**eco-Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/06 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	251904 16/06
GTIN	4045197651099
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 1620X06

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0604..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 30 mm

Gesamtlänge L: 77 mm

Unterlegplatte: 259031 9

Technische Beschreibung

Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	PWLNR/L 1620X06
Kopflänge L ₁	30 mm
Schaftgröße	16 mm

passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Unterlegplatte	259031 9
Kniehebel	259015 6
Feder	259046 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kniehebelschraube	259018 4
Gesamtlänge L	77 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel-Schraube Typ 4	259018 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel Typ 6	259015 6
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Unterlegplatte Typ 9	259031 9
Feder Typ 2	259046 2