



## DNMG 110408 Set 10-teilig, Sorte: HBX130



### Bestelldaten

Bestellnummer	250803 HBX130
GTIN	4045197663535
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

DNMG 110408 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Vorschub $f$	0,1 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen