

**Garant****Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft-/Plattengröße: 25/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251917 25/08
GTIN	4045197651402
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Federstift-Set	259047 2
Kniehebelschraube	259018 2
Unterlegplatte	259031 40
Schaftgröße	25 mm
Kniehebel	259015 2
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2525M08
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Feder-Set	259044 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	21 mm
Plattengröße	8 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

### Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 40	259031 40
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500