



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA525



### Bestelldaten

Bestellnummer	260202 CA525
GTIN	4960664679065
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CCMT 120404 CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	GK
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen