

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/06 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	251904 20/06
GTIN	4045197651105
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 2020X06

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0604..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 30 mm

Gesamtlänge L: 89 mm

Unterlegplatte: 259031 9

## Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 9
Kniehebelschraube	259018 4
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Schaftgröße	20 mm
Kniehebel	259015 6

ISO-Code Halter	PWLNRL 2020X06
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Feder	259046 2
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	89 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Kniehebel Typ 6	259015 6
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel-Schraube Typ 4	259018 4
Feder Typ 2	259046 2
Unterlegplatte Typ 9	259031 9
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5