

**HOLEX®**
**CCMT 120408 Set 10-teilig, Sorte: HBX130**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260218 HBX130
GTIN	4045197668752
Artikelklasse	22D

**Beschreibung**

CCMT 120408 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Vorschub  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f$	0,06 - 0,36 mm/U
Spanbrecher	MM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen