



CCMT 09T304 Set 10-teilig, Sorte: HBX130



Bestelldaten

Bestellnummer	260214 HBX130
GTIN	4045197668639
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 09T304 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Vorschub f : 0,06 - 0,36 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Vorschub f	0,06 - 0,36 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,1 - 3,75 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	MM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen