

Garant
QuickTurn-Klemmdrehhalter DSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251105 20/12 |
| GTIN | 4045197650771 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DSSNR/L 2025K12

passende Wendeschneidplatte: SN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 49 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259031 21

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Unterlegplatte | 259031 21 |
| Schraube für Unterlegplatte | 259025 4 |
| Schaftgröße | 20 mm |
| Funktionsbreite L ₄ | 32 mm |
| passende Wendeschneidplatte | SN.. 1204.. |
| ISO-Code Halter | DSSNR/L 2025K12 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Plattengröße | 12 mm |
| Pratze | 259038 8 |
| Kopflänge L ₁ | 49 mm |
| Gesamtlänge L | 125 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Einsatzart | links |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 45 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659906 500 |
| Unterlegplatte Typ 21 | 259031 21 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Schraube für Unterlegplatte | 259171 |
| Spannpratze | 259352 |
| Schraube für Unterlegplatte Typ 4 | 259025 4 |
| Unterlegplatte | 259231 |
| Spannpratze Typ 8 | 259038 8 |