

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/06 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	251904 25/06
GTIN	4045197651112
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PWLNR/L 2525X06

passende Wendeschneidplatte: WN.. 0604..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 30 mm

Gesamtlänge L: 101,5 mm

Unterlegplatte: 259031 9

## Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 4
Feder	259046 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..

Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	PWLN/L 2525X06
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Kniehebel	259015 6
Unterlegplatte	259031 9
Gesamtlänge L	101,5 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 9	259031 9
Kniehebel-Schraube Typ 4	259018 4
Kniehebel Typ 6	259015 6
Feder Typ 2	259046 2
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500