

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260160 HB7020
GTIN	4045197698889
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120408 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen