



VNMG 160404 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

Bestellnummer	251832 HBX020
GTIN	4045197665119
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VNMG 160404 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe a_p : 0,75 - 3,5 mm

Vorschub f : 0,08 - 0,45 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PM
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,75 - 3,5 mm
Vorschub f	0,08 - 0,45 mm/U

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen