



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	252013 CA510
GTIN	4960664700585
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	WP
Schnitttiefe a_p	0,3 - 1,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Vorschub f	0,06 - 0,42 mm/U
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen