


VNMG 160404 Set 10-teilig, Sorte: HBX130

Bestelldaten

Bestellnummer	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Artikelklasse	22D

Beschreibung

VNMG 160404 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 0,75 - 4 mm

Vorschub f : 0,08 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,75 - 4 mm
Spanbrecher	MM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,08 - 0,35 mm/U
Hauptanwendung	M

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen