


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	252070 HB7020
GTIN	4045197699626
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM

Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen