

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510****Bestelldaten**

Bestellnummer	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Spanbrecher	HQ
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 450 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen